

電動ベルトン 型式 EBS-10

二重絶縁モ一夕採用





バリ取り、軽研削に 1.2kgの軽量「ベルトン」

**3点ローラ/シュー兼用構造で
平面研削、R面研削、バリ取りなど
作業用途が拡大！**





簡単ベルト交換

ベルトカバーを開きアイドルプーリを押し込むと
テンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。




曲面部作業をサポート

オフセットブラケットの付け替えて、曲面部など加工物に合わせた研削研磨が可能です。



角度調節で作業性アップ

作業位置や加工物の形状に合わせて
本体角度(ガード)の調節ができます。



電動ベルトン


型式 EBS-10



仕様

型 式	EBS-10
電 源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	W 170
定格電流	A 1.8
定格時間	min 30
無負荷回転数	min ⁻¹ 9200
ベルト速度	m/min 670
ベルト寸法	mm 10×330
キャブタイヤコード	m 2
本体質量	kg 1.2
本体装着ベルト	Z#60×10mm
標準付属品	●研磨ベルトZ #60×10mm、#80×10mm #100×10mm、#120×10mm :各1本 ●六角棒スナバ2、4mm:各1本

外観寸法図



研磨ベルト

<EBS-10用>

ベルト寸法 **10mm×330mm**

粒度	商品コード		
	ジルコニア(Z)	アルミナ(AA)	セラミック(CE)
#40	—	—	25500
#60	41461	—	25501
#80	41398	—	25502
#100	41397	—	25503
#120	41568	—	25504
#180	41570	—	—
#240	41571	—	—
#400	—	41407	—
	1 箱 (50 本入)		1 箱 (50 本入)

ベルト寸法 **6mm×330mm**

粒度	商品コード	
	ジルコニア(Z)	アルミナ(AA)
#40	—	—
#60	41563	—
#80	41564	—
#100	41565	—
#120	41566	—
#180	41569	—
#240	41567	—
#400	—	41506
	1 箱 (50 本入)	
	※ご使用の際は、別売品 (ブラケット6Ass'yとシュー6) が必要です。	

オフセットブラケットAss'y
商品コード: 07782



ブラケット6Ass'y
商品コード: 07793



シュー6
商品コード: 07794



電動ベルトンシリーズ

電動ベルトン20型

Model **EBS-20** PAT D.PAT

☐ 二重絶縁



電動ベルトン20型

Model **EBS-20B** PAT D.PAT

☐ 二重絶縁



電動ベルトン30型

Model **EBS-30A** D.PAT

☐ 二重絶縁



登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本支社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111 (大代表)

西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501 (代表)

中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041 (代表)

支 店: 札幌/仙台/新潟/松本/北関東/東京第一/東京第二/静岡/浜松/三河/名古屋/北陸/京都/大阪第一/大阪第二/高松/岡山/広島/福岡

海外拠点: アメリカ/ドイツ/イギリス/タイ/インド/シンガポール/インドネシア/オーストラリア/中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



フリーコール

●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

△ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2022年5月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。



JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所

ISO 9001
ISO 14001

22E-PDF